



Garderobeskab med skråt tag, sokkel og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949620 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan blive liggende oven på det. Rumbredde 300 mm med fastsvejest hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Kabinet lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**. Speciallakering ikke mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt

49 kg

Passer til integralhjelm

ja

Speciallakering mulig	nej
Dybde	500 mm
Højde, bag	2000 mm
Lås, udførelse	Cylinderlås
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Skråt tag	ja
Hylde, bredde	220 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Hylde, dybde	465 mm
Norm	DIN 4547
Antal hylder, faste	1
Bredde	610 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Undersektion, udførelse	Sokler
Antal afdelinger	2
Antal bøjlestænger	1
Skabsfronter	Massiv metallåge
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Højde, for	1800 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Bøjle Stk. 1	949775 1
--------------	----------

Skokasse i kunststof Type 1	949761 1
Bøjle Stk. 10	949775 10
Spejl Type 1	949770 1
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300