

**Garderobeskab med bæk og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 949624 2 |
| GTIN | 4062406082284 |
| Artikelklasse | 92S |

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang med 3 skydeknager. Dør med firkantede ventilationshuller og udstanset etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60×35 mm, hævlet på alle sider, afrundet øverst, lakeret med klar lak.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Højde: 2090 mm

Bredde: 610 mm

Dybde: 500 mm

Pr. afdeling, nyttebredde: 230 mm

Pr. afdeling, nyttedybde: 465 mm

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde: 1260 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Højde | 2090 mm |
| Pr. afdeling, nyttedybde | 465 mm |
| Bænk, højde | 420 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1260 mm |
| Vægt | 45 kg |
| Bænk, dybde | 315 mm |
| Bredde | 610 mm |
| Hylde, dybde | 465 mm |
| Pr. hattehylde, nyttehøjde | 345 mm |
| Hylde, bredde | 220 mm |
| Antal afdelinger | 2 |
| Pr. afdeling, nyttebredde | 230 mm |
| Materialetykkelse | 0,8 mm |
| Døråbningsvinkel | 110 grader |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produkttype | Garderobeskab |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Bøjle Stk. 10 | 949775 10 |
| Spejl Stk. 1 | 949770 1 |
| Bøjle Stk. 1 | 949775 1 |
| Skokasse i kunststof Stk. 1 | 949761 1 |
| Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm | 949760 300 |