

**Garderobeskab med bæk og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949624 4
GTIN	4062406082307
Artikelklasse	92S

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang med 3 skydeknager. Dør med firkantede ventilationshuller og udstanset etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60×35 mm, hævlet på alle sider, afrundet øverst, lakeret med klar lak.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Højde: 2090 mm

Bredde: 1190 mm

Dybde: 500 mm

Pr. afdeling, nyttebredde: 230 mm

Pr. afdeling, nyttedybde: 465 mm

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde: 1260 mm

Teknisk beskrivelse

Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Bænk, højde	420 mm
Bredde	1190 mm
Antal afdelinger	4
Højde	2090 mm
Hylde, bredde	220 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	230 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Vægt	80 kg
Dybde	500 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Bænk, dybde	315 mm
Hylde, dybde	465 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Spejl Stk. 1	949770 1
Bøjle Stk. 1	949775 1
Skokasse i kunststof Stk. 1	949761 1
Bøjle Stk. 10	949775 10
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300