



## Garderobeskab med skråt tag til sort-hvid-adskillelse med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949714 2
GTIN	4062406082543
Artikelklasse	92S

### Beskrivelse

#### **BEMÆRK: Farvevalg muligt**

#### **Udførelse:**

Garderobeskab med ekstra bredt, opdelt rum til sort-hvid-adskillelse. Mellemvæggen i en afdeling anvendes til hygiejnisk adskillelse af pænt tøj og arbejdstøj. Lågerne, der lukker mod hinanden, kan aflåses centralt med en lås. Udførelse af garderobeskabet som beskrevet under nr. 949620.

Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

#### **Norm:**

#### **DIN 4547**

#### **Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

#### **Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Højde, for: 1800 mm

Højde, bag: 2000 mm

Bredde: 610 mm

Dybde: 500 mm  
 Pr. afdeling, nyttebredde: 2 × 240 mm  
 Pr. afdeling, nyttedybde: 465 mm

## Teknisk beskrivelse

Hylde, dybde	465 mm
Højde, bag	2000 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	2 × 240 mm
Vægt	49 kg
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Hylde, bredde	220 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Bredde	610 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Højde, for	1800 mm
Dybde	500 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

## Tilbehør

Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Skokasse i kunststof Stk. 1	949761 1
Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Spejl Stk. 1	949770 1
Bøjle Stk. 10	949775 10
Hængelås, forzinket forskellige låseprofiler Type 40	085822 40

Bøjle Stk. 1

949775 1