



Garderobeskab med skråt tag til sort-hvid-adskillelse med sokkel og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949712 4
GTIN	4062406082512
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Garderobeskab med ekstra bredt, opdelt rum til sort-hvid-adskillelse. Mellemvæggen i en afdeling anvendes til hygiejnisk adskillelse af pænt tøj og arbejdstøj. Lågerne, der lukker mod hinanden, kan aflåses centralt med en lås. Udførelse af garderobeskabet som beskrevet under nr. 949620.

Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Højde, for: 1800 mm

Højde, bag: 2000 mm

Bredde: 1190 mm

Dybde: 500 mm
 Pr. afdeling, nyttebredde: 2 × 240 mm
 Pr. afdeling, nyttedybde: 465 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	83 kg
Hylde, dybde	465 mm
Dybde	500 mm
Højde, for	1800 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Højde, bag	2000 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	2 × 240 mm
Hylde, bredde	220 mm
Bredde	1190 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Bøjle Stk. 1	949775 1
Hængelås, forzinket forskellige låseprofiler Type 40	085822 40
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Skokasse i kunststof Stk. 1	949761 1
Bøjle Stk. 10	949775 10
Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40

Datablad

Spejl Stk. 1

949770 1