



## Siddebænke, fritstående Bøg, Type: 1500



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949810 1500
GTIN	4062406082635
Artikelklasse	92S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stabil konstruktion af firkantede rør, 30×30 mm. Siddestænger i profil 60×30 mm, af hensyn til en god siddekomfort. Med indstillelige glidesko til enkel niveauudligning (10 mm).

Siddestænger i afrundede lister i hårdt træ, der er høvlet på alle sider og lakeret med klar lak.

Med naturlige farveforskelle.

#### Lakering:

Stålramme med sort-grå belægning. Ingen speciallakeringer mulig.

### Teknisk beskrivelse

Materiale, siddestænger	afrundede hårdtrælister, bøg, klar lak
Antal fødder	4
Højde	450 mm
Bredde	1500 mm
Speciallakering mulig	nej
Dybde	353 mm
Materiale, fod	Konstruktion af firkantede rør
Niveauudligning mulig indtil	10 mm
Vægt	13,7 kg
Siddestænger i profil	60×30 mm

Produkttype

Siddebænk