

**Kombislibeskive PREMIUM*** CUT AND GRIND, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563220 115
GTIN	9003170019132
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Tynd **kombislibeskive** med multilayer-struktur af hensyn til høj stabilitet, med dybdesnitsbeskyttelse i det forkrøppede område.

Anvendelse:

Til skæring og let bortslibning uden værktøjsskift.

Specifikation:

A46Q-BFXA.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Formbeskrivelse	forkrøppet
Borings-Ø	22,23 mm
Skivebredde	2 mm
Specifikation	A46Q-BFXA
Skive-Ø	115 mm

Til materialetykkelser	6 - 10 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		