



## Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 38 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630016 6
GTIN	4018754260638
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M20.

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M18.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 9 stk. nr. 631000 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 tomme toppe, 6-kantede: 10 stk. nr. 642200 str. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5

1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643200 str. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tomme T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116

1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632800 str. 150

1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255

1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2

1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

## Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-14 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-30 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Unbrakonøgle
Antal dele	38
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	454 mm
Bredde	253 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
T-greb, 1/4 tomme Hel længde mm	633000
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde mm	632800
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 5 mm	631700 5
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642200 21
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642200 24
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642200 18
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642200 27
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 4 mm	631700 4

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642200 19
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642200 16
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642200 30
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642200 22
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643200 14
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642200 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632400 50
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642200 17
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 3 mm	631700 3
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633000 116
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme Type 1/2	640100 1/2
Kardanled, 1/4 tomme Type 1/4	633500 1/4
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme Type 1/4	632000 1/4
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632800 150
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300