



## Topnøglesortiment 1/4"-firkant 13 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630066 6
GTIN	4018754261505
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 631000 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 57 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
med QuickRelease	nej
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme Type	632000
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631000 13
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632400 50
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
Kardanled, 1/4 tomme Type	633500
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6