



## Topnøglesortiment 1/4-firkant 36 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630861 6
GTIN	4018754261024
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2,5 – M8. Til udvendig Torx® med gevind M3 – M8.

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 – M8.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

#### Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser til udvendig sekskant: 10 stk. nr. 631000 str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Topnøgleindsatser til udvendig Torx®: 6 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Skruetrækkerindsatser til indvendig sekskant: 5 stk. nr. 631710 str. 3; 4; 5; 6; 8

Skruetrækkerbits til indvendig Torx®: 9 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116

Greb: 1 stk. nr. 632800 str. 150

Forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

### Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-8 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant	1/4 tommer
Længde	322 mm
Bredde	134 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E6	631500 E6
T-greb, 1/4 tomme Hel længde mm	633000
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632400 50
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E7	631500 E7
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631000 12
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631000 13
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E4	631500 E4
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde mm	632800
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E5	631500 E5
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	631500 E10

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E8	631500 E8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX20	631801 TX20
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 6 mm	631710 6
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX8	631801 TX8
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX25	631801 TX25
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX10	631801 TX10
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX15	631801 TX15
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 8 mm	631710 8
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX40	631801 TX40
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX27	631801 TX27
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 3 mm	631710 3
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 5 mm	631710 5
Kardanled, 1/4 tomme Type 1/4	633500 1/4
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX9	631801 TX9
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®kort Torx®-profil TX30	631801 TX30
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 4 mm	631710 4