



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 19 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630166 6
GTIN	4018754261512
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; **toppe** iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631000 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116

Greb: 1 stk. nr. 632800 str. 150

Forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 57 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 3,5-13 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
-------------	------------

Antal dele	19
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	3,5-13 mm
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631000 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 3,5 mm	631000 3,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631000 12
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde mm	632800
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
Kardanled, 1/4 tomme Type	633500
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631000 4,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632400 50
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme Type	632000
T-greb, 1/4 tomme Hel længde mm	633000
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8

