



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 19 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630166 6
GTIN	4018754261512
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631000 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116

Greb: 1 stk. nr. 632800 str. 150

Forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Antal dele	19
Drivprofil	Sekskant-topnøgle

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	3,5-13 mm
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/630166-6>