

**Bitsholder, 1/4 tomme Fleksibelt skaft, Hel længde: 240mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	632900 240
GTIN	4018754278985
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Driv- og forbindelsesdelen kan samles "blindt" i kraft af forsænket indvendig firkant, hvælvet udvendig firkant samt fire klikriller.

Anvendelse:

Kun til højrespænding op til 5 Nm.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-E 6,3**

Passer til:

Håndbetjente indsatsler.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	150 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Produkttype	Topnøgle