

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, Ø D: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231660 19
GTIN	4045197714459
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i GG(G)	0,36 mm/o
Ø D	19 mm
til basiselement størrelse	19 mm
Serie	HiPer-Drill
Antal skift/skær	1
Spidsvinkel	135 grader

Type	HB7725
Skæremateriale	HM
Semi-standard	ja
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
GG (G)	egnet	100 m/min	K
våd, maksimal	egnet		