

**Sæt med 6-kantede skruebits, 1/2 tomme firkant 10 dele, Antal bits: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	639404 10
GTIN	4018754261642
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tilbehør/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123;**
toppe iht. **DIN 3124.**

Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120.**

Anvendelse:

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M27.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits,
sekskant: 10 stk. nr. 643200

str. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 639402

Teknisk beskrivelse

Antal dele	10
------------	----

Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-19 mm
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643200 4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643200 7
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 17 mm	643200 17
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643200 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643200 5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 19 mm	643200 19