

HOLEX®**Gevindbakke, M: M27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140450 M27
GTIN	4045197714824
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; \geq **M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret;** spånvinkel ca. 15°.

Gevindtype: M

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 3 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	3 mm
Højde	25 mm
Udvendig Ø	65 mm

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	27
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre