

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Artikelklasse	21U

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A25X DCLNR/L12
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Plattestørrelse	12 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Underlægsplade	259033 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	29,5 mm
Skrue til underlagsplade	259027 2
Samlet længde L	225 mm
Spændehøjde L_2	24,3 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Klo, skrue , O-ring	259036 1
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang