

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Artikelklasse	21U

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	17 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	29,5 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
ISO-kode holder	A25X DCLNR/L12
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Plattestørrelse	12 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Underlægsplade	259033 2
Spændehøjde $L_2$	24,3 mm
Samlet længde L	225 mm
Klo, skrue , O-ring	259036 1
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang