

Garant GRIDLINE

**Vario Basic-filebænk, med bagvæg, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade,
Pladelængde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922024 1000
GTIN	4062406083175
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Ekstra bagbeklædning til forøgelse af bæreevnen. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, 1 × todelt bagbeklædning, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Vægt	50 kg
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Serie	vario Basic

Højde	850 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	600 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Bagbeklædning/hyldeens del Passer til pladelængde 1000 mm	927140 1000
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm i bøge-multiplex Pladelængde 1000 mm	926081 1000