

Garant GRIDLINE

**Vario Basic-filebænk, med bagvæg, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade,
Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922024 1500
GTIN	4062406083182
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Ekstra bagbeklædning til forøgelse af bæreevnen. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, 1 × todelt bagbeklædning, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Serie	vario Basic
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Højde	850 mm
Vægt	68 kg

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	600 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 1500 mm	927140 1500
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500
Knudeblik Type 1	927122 1