

Garant GRIDLINE

Vario Basic-filebænk, med bagvæg, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, Pladelængde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922034 2000
GTIN	4062406083281
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Ekstra bagbeklædning til forøgelse af bæreevnen. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, 1 × todelt bagbeklædning, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Serie	vario Basic
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	950 mm
Vægt	87 kg

Arbejdsplade, længde	2000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	600 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 2000 mm	927140 2000
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000
Knudeblik Type 1	927122 1