

Garant GRIDLINE

**Vario Basic-filebænk, med bagvæg, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk,
Pladelængde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922027 1000
GTIN	4062406083205
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil ståkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Ekstra bagbeklædning til forøgelse af bæreevnen. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, 1 × todelt bagbeklædning, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Materiale, bordplade	Eluplan

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	50 kg
Højde	850 mm
Serie	vario Basic
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	600 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 1000 mm	927140 1000
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1000 mm	926241 1000