

Garant GRIDLINE

**Vario Basic-filebænk, med bagvæg, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, Pladelængde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922034 1000
GTIN	4062406083267
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Ekstra bagbeklædning til forøgelse af bæreevnen. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering.

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, 1 × todelt bagbeklædning, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsplade, længde	1000 mm
Højde	950 mm

Vægt	51 kg
Serie	vario Basic
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	600 kg
Pladetykkelse	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

## Tilbehør

Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1000 mm	926081 1000
Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 1000 mm	927140 1000
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1