

Garant GRIDLINE

**Vario Basic-filebænk, med bagvæg, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk,
Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 922037 1500 |
| GTIN | 4062406083304 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Ekstra bagbeklædning til forøgelse af bæreevnen. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, 1 × todelt bagbeklædning, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Vægt | 69 kg |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Arbejdsplade, længde | 1500 mm |
| Materiale, bordplade | Eluplan |

| | |
|--|--|
| Serie | vario Basic |
| Højde | 950 mm |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 950 mm |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 600 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Arbejdsbord |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm | 926241 1500 |
| Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 1500 mm | 927140 1500 |
| Knudeblik Type 1 | 927122 1 |
| Støtteben Højde 900 mm | 927000 900 |