

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 12×20G, Pladelængde: 2000/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922044 2000/2
GTIN	4062406083427
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg

Skuffekabinet, højde	300 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	96 kg
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Højde	850 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Serie	vario
Antal skuffer	2
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2