

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 2000/3mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922047 2000/3
GTIN	4062406083496
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 150

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, længde	2000 mm
Antal skuffer	3

Vægt	106 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Højde	850 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde i G	12
Skuffer, nytte bredde	300 mm
Skuffer, nytte flade i G	12×20
Skuffekabinet, højde	400 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	325 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 2000 mm	926241 2000
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Knudeblik Type 1	927122 1