

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 1000/3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 922047 1000/3 |
| GTIN                | 4062406083458 |
| Artikelklasse       | 9GG           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 150

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

|  |  |
|--|--|
| Skuffer, nyttebredde   | 300 mm   |
| Skuffer, nyttedybde i G  | 20   |
| Skuffekabinet, bredde  | 400 mm   |
| Skuffekabinet, højde   | 400 mm   |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg   |
| Skuffekabinet, dybde   | 650 mm   |
| Arbejdsplade, længde   | 1000 mm  |
| Arbejdsplade, tykkelse   | 50 mm  |
| Højde  | 850 mm   |
| Skuffer, nyttedybde  | 500 mm   |
| Serie  | vario  |
| Skuffer, nytteflade i G  | 12×20  |
| Antal skuffer  | 3  |
| Skuffekabinet, nyttehøjde  | 325 mm   |
| Vægt   | 78 kg  |
| Arbejdsplade, dybde  | 750 mm   |
| Skuffer, nyttebredde i G   | 12   |
| Konstruktionsudførelse   | Stålrørskonstruktion   |
| Materialetykkelse  | 1 mm   |
| Filebænk, højde  | 850 mm   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne  | 75 kg  |
| Pladetykkelse  | 50 mm  |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)   | 100 %  |
| Cylinderlås  | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab   | 12×20G   |
| Produkttype  | Filebænk   |

**Tilbehør**

|  |              |
|--|--------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm   | 927500 150   |
| Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm   | 927500 100   |
| Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003                         | 950050 003   |
| Låseblænde til GridLine Type KO21  | 914227 KO21  |
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm  | 927500 75    |
| Knudeblik Type 1   | 927122 1     |
| Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan)<br>Pladelængde 1000 mm | 926241 1000  |
| Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3                            | 927300 400/3 |
| Støtteben Højde 800 mm   | 927000 800   |