

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 12×20G, Pladelængde: 2000/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922054 2000/3
GTIN	4062406083618
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 150

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Højde	950 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Antal skuffer	3
Vægt	107 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, nyttehøjde	325 mm
Skuffekabinet, højde	400 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

---

## Tilbehør

---

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000