

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 12×20G, Pladelængde: 1000/3mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922054 1000/3
GTIN	4062406083571
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 150

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Vægt	79 kg
Skuffer, nytte bredde	300 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffekabinet, højde	400 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, nytte højde	325 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Skuffer, nytte flade i G	12×20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	950 mm
Serie	vario
Skuffer, nytte bredde i G	12
Antal skuffer	3
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1000 mm	926081 1000
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3