

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 1000/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922057 1000/2
GTIN	4062406083625
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	12
Vægt	69 kg
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Højde	950 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Antal skuffer	2
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffekabinet, højde	300 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1000 mm	926241 1000
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Støtteben Højde 900 mm	927000 900