

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 12x20G, Pladelængde: 1000/7mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922124 1000/7
GTIN	4062406083731
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Leveringsomfang:

1 x fodstykke, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	300 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Serie	vario
Højde	850 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, højde	800 mm
Antal skuffer	7
Vægt	109 kg
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1000 mm	926081 1000
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/7	927300 800/7