

HOLEX**Filtslibebånd (A), 20×520 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558481 100
GTIN	4045197719270
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.**

Anvendelse:

Til efterslibning af forslebne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	100
Farve	brun
Finhedsgrad	grov
Udførelse	A coarse
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Slibebånd, bredde	20 mm
Slibebånd, længde	520 mm
Produktnavnsegenskab	20×520 mm
Produkttype	Fiberslibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	10 m/s	H
INOX	egnet	10 m/s	
Ti	egnet	10 m/s	
GG (G)	egnet	10 m/s	K
CuZn	egnet	10 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	10 m/s	
Træ	egnet	10 m/s	
Lak	egnet	10 m/s	
Uni	egnet	10 m/s	
tør	egnet		