

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922534 1500
GTIN	4062406084172
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, nyttehøjde	125 mm
---------------------------	--------

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Højde	950 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal skuffer	1
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, højde	200 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Vægt	103 kg
Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500