

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922537 1500
GTIN	4062406084202
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	20
--------------------------	----

Højde	950 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffekabinet, nyttehøjde	125 mm
Vægt	103 kg
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, højde	200 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Antal skuffer	1
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Serie	vario
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500
Støtteben Højde 900 mm	927000 900