

Garant GRIDLINE**Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 950 mm Bambusplade, 12×20G,
Pladelængde: 1000/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922131 1000/6
GTIN	4062406083809
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	950 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Serie	vario
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, højde	900 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Vægt	107 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927500 250
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927500 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 1000 mm	926001 1000
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927300 900/6