

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 950 mm Bambusplade, 12×20G,  
Pladelængde: 1000/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922131 1000/7
GTIN	4062406083816
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Leveringsomfang:**

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde i G	12
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Antal skuffer	7
Højde	950 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	113 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, højde	900 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Serie	vario
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

**Tilbehør**

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 1000 mm	926001 1000
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 900/7	927300 900/7
Knudeblik Type 1	927122 1