

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 12x20G, Pladelængde: 1500/7mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922124 1500/7
GTIN	4062406083755
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Leveringsomfang:

1 x fodstykke, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
---------------------------	--------

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Vægt	123 kg
Antal skuffer	7
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Serie	vario
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Højde	850 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/7	927300 800/7
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 800 mm	927000 800