

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 1000/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922127 1000/6
GTIN	4062406083762
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Leveringsomfang:**

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffekabinet, højde	800 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal skuffer	6
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Højde	850 mm
Vægt	103 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

**Tilbehør**

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1000 mm	926241 1000
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927300 800/6