

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 16G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 12x20G, Pladelængde: 1000/7mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922134 1000/7
GTIN	4062406083854
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Leveringsomfang:

1 x fodstykke, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, højde	900 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Antal skuffer	7
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	950 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Serie	vario
Skuffer, nytte dybde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Vægt	113 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 900/7	927300 900/7
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1000 mm	926081 1000