


**Garant****SOGX 050204, HB6535, Type: UNI****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234032 UNI    |
| GTIN                | 4062406082987 |
| Artikelklasse       | 21E           |

**Beskrivelse****Passer til:**

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

**Anbefaling:**

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tilspænding f: 0,05 - 0,1 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Serie                     | Power Drill |
| Type                      | UNI         |
| Antal skift/skær          | 4           |
| Belægning                 | TiN         |
| ISO-kode, vendeskærsplade | SOGX 050204 |
| Type                      | HB6535      |
| Skæremateriale            | HM          |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Tilspænding f | 0,05 - 0,1 mm/o             |
| Produkttype   | Vendeskersplatte til boring |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 270 m/min      | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 250 m/min      | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 220 m/min      | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 180 m/min      | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 170 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 150 m/min      | M        |
| CuZn                          | betinget egnet | 250 m/min      | N        |
| våd, maksimal                 | egnet          |                |          |