

Garant**Dykfræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211806 63/4
GTIN	4045197714893
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	55 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	120 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	124 mm

Rampingvinkel α_{maks}	3,22 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	53,34 mm
Cirkulær borefræsning a_p	10 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800