

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1000/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922637 1000/3
GTIN	4062406084554
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Antal skuffer	3
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højde	950 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Vægt	106 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffekabinet, højde	300 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1000 mm	926241 1000