

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1000/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922624 1000/3
GTIN	4062406084431
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100

**Leveringsomfang:**

2 x fodstykke, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Antal skuffer	3
Skuffekabinet, højde	300 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Serie	vario
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Højde	850 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Vægt	105 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

**Tilbehør**

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1000 mm	926081 1000