

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G,  
Pladelængde: 2000/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922661 2000/4
GTIN	4062406084608
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 125

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, højde	400 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Serie	vario
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Antal skuffer	4
Filebæk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Højde	850 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	325 mm
Vægt	144 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebæk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebæk

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000