

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bambusplade, 20×20G,  
Pladelængde: 1000/5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 922711 1000/5 |
| GTIN                | 4062406084851 |
| Artikelklasse       | 9GG           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

|  |  |
|--|--|
| Arbejdsplade, tykkelse   | 50 mm  |
| Skuffer, nyttebredde   | 500 mm   |
| Serie  | vario  |
| Skuffekabinet, bredde  | 600 mm   |
| Antal skuffer  | 5  |
| Vægt   | 128 kg   |
| Skuffer, nytteflade i G  | 20×20  |
| Skuffekabinet, nyttehøjde  | 425 mm   |
| Skuffekabinet, dybde   | 650 mm   |
| Arbejdsplade, længde   | 1000 mm  |
| Skuffer, nyttebredde i G   | 20   |
| Skuffer, nyttedybde  | 500 mm   |
| Skuffekabinet, højde   | 500 mm   |
| Højde  | 950 mm   |
| Skuffer, nyttedybde i G  | 20   |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg   |
| Arbejdsplade, dybde  | 750 mm   |
| Konstruktionsudførelse   | Stålrørskonstruktion   |
| Materialetykkelse  | 1 mm   |
| Filebænk, højde  | 950 mm   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne  | 75 kg  |
| Pladetykkelse  | 50 mm  |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)   | 100 %  |
| Cylinderlås  | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab   | 20×20G   |
| Produkttype  | Filebænk   |

## Tilbehør

|  |              |
|--|--------------|
| Låseblænde til GridLine Type KO21                                      | 914227 KO21  |
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm  | 927800 75    |
| Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm  | 927800 50    |
| Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm   | 927800 100   |
| Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm   | 927800 125   |
| Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus<br>Pladelængde 1000 mm | 926001 1000  |
| Støtteben Højde 900 mm   | 927000 900   |
| Knudeblik Type 1   | 927122 1     |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5                      | 927600 500/5 |