

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922714 1500/5
GTIN	4062406084899
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Leveringsomfang:**

2 x fodstykker, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, bredde	600 mm
-----------------------	--------

Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Serie	vario
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Højde	950 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	142 kg
Skuffekabinet, højde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Antal skuffer	5
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

**Tilbehør**

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500
Støtteben Højde 900 mm	927000 900