

Garant **GRIDLINE****Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922764 1500/6
GTIN	4062406084981
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Leveringsomfang:**

1 x fodstykke, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde i G	20
--------------------------	----

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Antal skuffer	6
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	153 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Højde	850 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

**Tilbehør**

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927600 800/6
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500