

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 2000/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922761 2000/6
GTIN	4062406084967
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde i G	20
Serie	vario
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Vægt	167 kg
Højde	850 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927600 800/6
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000