

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/6mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 922764 2000/6 |
| GTIN | 4062406085001 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------|--------|
| Højde | 850 mm |
| Vægt | 167 kg |

| | |
|--|--|
| Serie | vario |
| Skuffekabinet, dybde | 650 mm |
| Skuffekabinet, højde | 800 mm |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 700 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 |
| Skuffekabinet, bredde | 600 mm |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 800 kg |
| Antal skuffer | 6 |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Arbejdsplade, længde | 2000 mm |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 850 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 20×20G |
| Produkttype | Filebænk |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm | 927800 150 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm | 927800 75 |
| Låseblænde til GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm | 927800 125 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm | 927800 50 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm | 927800 200 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm | 927800 100 |
| Støtteben Højde 800 mm | 927000 800 |
| Knudeblik Type 1 | 927122 1 |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6 | 927600 800/6 |
| Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm | 926081 2000 |