

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500/6mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922774 1500/6
GTIN	4062406085100
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Leveringsomfang:

1 x fodstykke, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	750 mm
---------------------	--------

Skuffekabinet, bredde	600 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Antal skuffer	6
Vægt	158 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, højde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Højde	950 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927600 900/6
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500